

## Cartouche de gaz à valve CV 300 PLUS



Les cartouches à valve se déconnectent et se reconnectent par vissage ou connexion 1/4 de tour. Même pleines le gaz reste emprisonné grâce à la valve haute sécurité qui les équipe. Cette caractéristique constitue un avantage majeur pour le transport, le stockage ou lorsque l'on veut utiliser la même cartouche sur différents appareils (réchauds, lampes) Système Easy Clic® Plus : connexion de la cartouche en ¼ de tour !

Peut être déconnectée et reconnectée de l'appareil en toute sécurité même s'il y a encore du gaz

Contient 240 g de mélange butane/propane (80/20)

Fonctionne jusqu'à -5°C

Poids de la cartouche 410 g

Système Easy Clic® Plus : connexion de la cartouche en ¼ de tour !

Peut être déconnectée et reconnectée de l'appareil en toute sécurité même s'il y a encore du gaz

Contient 240 g de mélange butane/propane (80/20)



SCANNEZ-MOI